Greep uit de online catalogus

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ

Artikelnummer: 1456530



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456530

Sensor-/actorinbouwsteker, met waterblauwe contactdrager, 8-polig, M12 SPEEDCON, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 617154
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 90 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	2 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal handgreep	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage Pg9 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
lengte van de soldeercontacten	6 mm
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Toelatingen

toelatingen GOST, UL Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie


Maatschets



M12-inbouwconnector




Montage-uitsparing met
verdraaibeveiliging voor Pg9-schroefdraad



Frontaanzicht M12

schematekening



Poolschema steker M12, 8-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden