

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z


Artikelnummer: 1439492



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439492>

Kabels, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, voorzien van Z-diode, kabellengte: 10 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 489379
sales group	D113
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	24 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	10 m
striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 85 °C (ventielsteker)

Algemene gegevens

overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Sn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 66
materiaal behuizing ventielsteker	TPU
materiaal afdichting	TPU (afdichting aangespoten)
statusindicatie	1 led
beveiligingsschakeling/-component	Z-diode

Gegevens kabel

kabeltype	PVC zwart
kabeltype (afkorting)	PVC
kabelcode	LiYY
aderdoorsnede	3x 0,5 mm ²
AWG signaalleiding	20
aderopbouw signaalleiding	16x 0,20 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,5 mm ± 0,05 mm
aderkleuren	zwart 1, zwart 2, groen/geel
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
kabeldiameter D	4,8 mm ± 0,2 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	24 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	48 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	tenminste 20 MΩ*km
aderweerstand	39 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	1200 V
vlambestendigheid	DIN EN 50265-2-1
oliebestendigheid	zeer oliebestendig

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
montage		
1403779	SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL	Lenskopschroef met kunststofrand, M3 x 40

Tekeningen

Maatschets




Ventielsteker, type A, zijaanzicht




Ventielsteker type A

schakelschema




Contactbezetting van de ventielsteker

schematekening



Poolschema ventielsteker, type A



PVC zwart [PVC]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden