

SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO

Artikelnummer: 1432431



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1432431>

Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 5-polig, A-gepolariseerd,
afgeschermd, met haakse soldeeraansluiting, alleen contactblok



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 410762
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 252 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal afdichting	FKM / EPDM
montagetechniek	printplaatmontage
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1437889	SACC-M12 NUT PRESS	M12-busconnector, behuizingswartel, inpersvariant, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken
behuizingswartel		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	M12 SPEEDCON-behuizingswartel voor M12-buscontactblokken, met O-ring, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	M12 SPEEDCON-behuizingswartel voor M12-buscontactblokken, met platte afdichting, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Het boorplan is alleen geldig in combinatie met de behuizing
SACC-M12-SCO NUT L90 (artikelnr. 1432460)


Maatschets




M12-inbouwconnector, busconnector,
 contactblok, zijaanzicht



M12-inbouwconnector, busconnector,
 contactblok, vooraanzicht




Optioneel met O-ring (groen) voor
afdichting in niet-gemonteerde toestand.
- bij montage met aangebrachte O-ring
mag de axiale montagedruk van 80 N per
connector niet worden overschreden!
- vermijd radiale druk!



Niet bruikbaar oppervlak op de printplaat

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht
buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden