


ISPC 16/ 2-ST-10,16

Artikelnummer: 1748545

De afbeelding toont de 5-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1748545>

stekerdeel, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2):
1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 10,16 mm, aansluittype:
veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 310604
sales group	E542
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 564 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	10,16 mm
afm. a	10,16 mm
aantal polen	2
schroefdraad	M4
min. aandraaimoment	1,8 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	ISPC 16/...-ST
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	76 A
nominale spanning U_N	1000 V
nominale aderdoorsnede	16 mm ²
belastingstroom maximaal	76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm ²)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	18 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	66 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	66 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede massief	16 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	16 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	16 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	10 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	4
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm ²

2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	4 mm ²
AWG volgens UL/CUL min.	20
AWG volgens UL/CUL max.	4

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB Scheme

aangevraagde toelatingen:



Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1207983	CRIMPFOX 16 S	Crimptang voor adereindhulzen tot 16 mm ²
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood

Tekeningen


diagram



Deratingcurve für: ISPC 16/..-ST-10,16 mit IPCV 16/..-G-10,16



Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden