



**SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V**

Artikelnummer: 1527919

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527919>Ventielsteker, 3-polig, type A, 1 led, met beveiligingsschakeling,  
schroefaansluiting, kabelwartel Pg9**Commerciële gegevens**

EAN	 4 017918 980993
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 110 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

**Technische gegevens****Algemene gegevens**

nominale stroom bij 40 °C	10 A
nominale spanning	24 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 15 mΩ
isolatiweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (ventielsteker)

### Algemene gegevens

overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Ni
materiaal contactblok ventielsteker	PA6
materiaal behuizing ventielsteker	PA6
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
aderdoorsnede AWG	22 ... 16
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	1 led
beveiligingsschakeling/-component	varistor

### Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


### Tekeningen

Maatschets




schakelschema

---



schematekening

---



Poolschema ventielsteker, type A

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden