

HC-B 10-TMB-100/O1STM32G-EEE

Artikelnummer: 1460367



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460367>

HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B10, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, rechte kabelaanluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 046356 592666 |
| sales group | D002 |
| VPE | 10 Pcs. |
| Douanetarief | 85389099 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 568 (PC-2011) |

Technische gegevens

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Opmerking | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| bouwworm | B10 |
| hoogte | 100 mm |
| behuizingstype | wartelbehuizing |
| vergrendelingsmethode | bajonetvergrendeling |

| | |
|--------------------------------|--|
| bevestigingsschroeven | M6 |
| aantal kabelansluitingen | 1 |
| kabeluitgang | recht |
| wartels | zonder |
| schroefmethode | 1x M32 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| materiaal behuizing | sputgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| Materiaal vergrendeling | roestvaststaal |
| montage-instructie | Om een optimale afscherpende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. |

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|-----------------|----------------------|---|
| algemeen | | |
| 1690943 | HC-B 10-TMB-SD-IP65 | HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B10, met bajonetvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm |
| 1690529 | HC-EMV-KV-M32(11-21) | EMC-kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 9 mm, kabeldiameter: 11-21 mm, SW 36, wartel: M32 |
| 1690642 | HC-K-KV-M32(15-21) | Kunststof kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 10 mm, kabeldiameter: 15-21 mm, SW 36, wartel: M32 |
| 1690587 | HC-M-KV-M32(14-21) | Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 14-21 mm, SW 34, wartel: M32 |
| 1646010 | HC-M-KV-M32(19-27) | Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 19-27 mm, SW 43, wartel: M32 |

gereedschap


| | | |
|---------|------------------|--|
| 1208911 | SF-BIT-HEXB 5-89 | Schroefbit, zeskant met kogelkop, E6,3-1/4"-bit, grootte: hex 5 x 89 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 |
| 1212070 | SF-M BH | Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, greeplengte: 119 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, geschikt voor bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch |

montage

| | | |
|---------|-------------|--|
| 1604641 | HC-B-BF | Aanbouwflenzen voor HEAVYCON ADVANCE-behuizingen met bajonetvergrendeling |
| 1604654 | HC-B-BF-SET | Bajonet-aanbouwflensset, set bestaande uit 2 aanbouwflenzen met 4 zelftappende schroeven (Torx®), en 4 vulringen |


Tekeningen

diagram




Schermdemping

Maatschets



Maatschets



Montage-uitsparing

²) bij toepassing van zelftappende torxkopschroeven (Torx® 20, M4)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden