

SACC-MINMS-5CON-PG 9

Artikelnummer: 1521668



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521668>

Sensor-/actorsteker, steker, recht, 5-polig, 7/8", schroefaansluiting, metalen rand, kabelwartel Pg9

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 949518
sales group	D120
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 27 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	9 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,8 Nm (7/8"-connectoren) 0,4 Nm (Schroefklemmen) 0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vast Schroeven
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG	22 ... 16
montage-instructie	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430912	PROT-MINFS-PA-CHAIN	Afsluitkap 7/8" van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor 7/8"-stekers
gereedschap		
1212512	SAC BIT MIN-D25	SAC-reserve opzetstuk, voor de montage van 7/8"-connectoren, met 4 mm zeskantaandrijving
1212597	TSD 08 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits, 2-componentengreep, voor extra grip
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
kabel/ader		
1535590	SAC-5P-100,0-186/0,75	Kabelrol, PUR/PVC zwart, 5-polig, aderkleuren: bruin / wit / blauw / zwart / grijs, kabellengte: 100 m

Tekeningen

functietekening




Maatschets



Steker 7/8"-16UNF, recht, Pg9

schematekening

Poolschema steker 7/8"-16UNF, 5-polig, aanzicht stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden