

SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH

Artikelnummer: 1553051



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553051>

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12-SPEEDCON, afgeschermd, B-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 162241
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 188 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
islatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	B - invers
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage Pg9 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
lengte van de soldeercontacten	6 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen


UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets




M12-inbouwconnector




Montage-uitsparing met
verdraai beveiliging voor Pg9-schroefdraad

Frontaanzicht M12



schematekening

Poolschema steker M12, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden