


## VC-TFS 2-PE

Artikelnummer: 1583513

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1583513>

Contactblok, voor wartelramen, met schroefaansluiting, 1-polig + PE-aansluiting, 400 V / 20 A

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 153256
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	D200
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 33 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

Opmerking	Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
aansluittechniek	schroefaansluiting
	schroefaansluiting
aandraaimoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
vervuilingsgraad	3

overspanningscategorie	III
aantal polen	1+PE
aansluitdoorsnede	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
aansluitdoorsnede AWG	24 ... 12
striplengte van de afzonderlijke aders	7 mm

**Materiaal**

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	vertind
materiaal contactblok	PA

**Elektrische gegevens**

nominale spanning (III/3)	400 V
test-stootspanning	6 kV
	6 kV
nominale stroom	20 A
	20 A

**Toelatingen**

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

**Toebehoren**


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>stekers/adapters</b>		
160027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood

## Tekeningen

diagram



Maatschets



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden