

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN

Artikelnummer: 1424234



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424234>

Bussysteem-inbouwstiftconnector, DeviceNet, 5-polig, M8, voorwand-/schroefmontage met M10-bevestigingsschroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,25 mm²

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 712460
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 225 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	3 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	B - invers
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
montagetechniek	voorwandmontage M10
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PVC-litzendraad
AWG signaalleiding	26
aderkleuren	grijs, rood, wit, zwart, blauw
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets




Montagewand met doorgaande boring



Montagewand met doorgaande boring

schematekening



Poolschema steker M8, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden