

SACC-DSI-M5FS-4CON-L180

Artikelnummer: 1530650

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1530650>

Sensor-/actorinbouwbus, 4-polig, M5, achterwand-/schroefmontage,
met rechte soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 224 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
islatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M5-connector IEC 61076-2-105
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	Viton
montagetechniek	achterwandmontage M5 x 0,5 met contraoer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee
isolatiespanning	800 V

Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

M5-inbouwbusconnector




Maatschets



M5-inbouwbusconnector

schematekening

Poolschema bus M5, 4-polig, aanzicht buszijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden