Greep uit de online catalogus

SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5

Artikelnummer: 1419661



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419661

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 533515
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 244 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	B - invers
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M16 x 1,5 met vlakke moer
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,34 mm²
AWG signaalleiding	22
aderdiameter incl. isolatie	1,2 mm ± 0,07 mm
wanddikte isolatie	0,21 mm
aderkleuren	zwart, bruin, blauw, wit, grijs
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
aderweerstand	≤ 57,6 mΩ/m
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V AC

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets



M12-inbouwstiftconnector




Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met schroefdraad




Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraaibeveiliging)

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden