

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V

Artikelnummer: 1452178



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452178>

Ventielsteker, 3-polig, ventielsteker A, met 1 led, voorzien van varistor en gelijkrichter, schroefaansluiting, Uitvoering: 24 V AC, Kabelwartel M16, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 536349
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 29 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	24 V AC $\pm$ 10 %
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq$ 4 M Ω
isolatieweerstand	$>$ 2 G Ω
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C (ventielsteker)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	Ventielstekers EN 175301-803
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
aandraaimoment	1,8 Nm $\pm$ 0,2 (wartelmoer)
	0,6 Nm (centrale schroef)
	0,2 Nm $\pm$ 0,1 (contactschroef)
materiaal contact ventielsteker	CuZn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	CuSn
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 16
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	led geel
beveiligingsschakeling/-component	varistor en gelijkrichter

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kabelrol, PUR zwart, 3-polig, aderkleuren: zwart 1-2 / groen-geel, kabellengte: 100 m

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden