

VS-09-BU-DSUB-EG

Artikelnummer: 1688803

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688803>

D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 signaalcontacten, contactsoort bus, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwramen en wartelbehuizingen VS-09-...

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 210 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB 9
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	soldeeraansluiting
aansluitdoorsnede	0,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	20

steekkracht per signaalcontact	$\leq 3,40 \text{ N}$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	$-55 \text{ °C} \dots 125 \text{ °C}$

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	polyester GF
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
nominale stroom	5 A

Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactblok



schematekening



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden