Greep uit de online catalogus

# SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO

Artikelnummer: 1553459



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553459

Sensor-/actorinbouwsteker, 4-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 156264 |
| sales group | D125 |
| VPE | 20 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 246 (CAT-2-2013) |

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| nominale stroom bij 40 °C | 4 A |
| nominale spanning | 250 V |
| aantal polen | 4 |
| overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |

**Algemene gegevens**

| | |
|---|---|
| normen / bepalingen | M12-connector IEC 61076-2-101 |
| polarisatie | A - standaard |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| steekcycli | > 100 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PA 66 |
| materiaal kartelmoer | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal afdichting | NBR |
| montagetechniek | achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer |
| aansluitmethode | soldeerstiften |

**Toelatingen**


toelatingen GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie





Maatschets





M12-inbouwstiftconnector




Montage-uitsparing met
verdraaibeveiliging voor Pg9-schroefdraad




schematekening




Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden