Greep uit de online catalogus

SACC-M16FS-14CON-M

Artikelnummer: 1500554



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500554

Aansluitbus M16, 14-polig, met soldeeraansluiting, vrij configureerbaar, recht, voor kabeldiameters van 6,0 mm ... 8,0 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 609641
sales group	D124
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 177 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning	60 V (overspanningscategorie I / vervuilingsgraad 1)
	32 V (overspanningscategorie II / vervuilingsgraad 2)
aantal polen	14
beschermklasse	IP67
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 95 °C

Stamkabelgegevens	
max. aderdoorsnede (signaal)	0,25 mm²
max. aderdoorsnede AWG (signaal)	24
max. aderdoorsnede (voeding)	0,25 mm²
max. aderdoorsnede AWG (voeding)	24
min. kabelbuitendiameter	6 mm
max. kabelbuitendiameter	8 mm

Isolatiemateriaal	
materiaal behuizing	CuZn
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PBT

aansluitbezetting	
steekplaats/pool = pin = aderkleur	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Toelatingen

toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden