Greep uit de online catalogus

UK 10,3-HESI 1000V

Artikelnummer: 3211236



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3211236

Zekeringsklem voor 10,3 x 38 mm-glaszekeringen, doorsnede: 1,5-25 mm², AWG: 16-4, breedte: 18 mm, kleur: zwart

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 482394
sales group	A040
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369085
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 537 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	zwart
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

breedte	18 mm
lengte	81 mm
hoogte NS 35/7,5	65,5 mm
hoogte NS 35/15	73 mm

Technische gegevens

zekering	Midget / 10,3 x 38
test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	IIIa
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60269-1 / -2
nominale stroom I_N	30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
nominale spanning U_N	1000 V (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
open zijwand	nein
testspecificatie aanrakingsveiligheid	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
handrugveiligheid	gegarandeerd
vingeraanrakingsveilig	gegarandeerd
temperatuurindex kunststof (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	1,5 mm²
max. aderdoorsnede massief	25 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel	25 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	3
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	16 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	16 mm²

2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	1,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	4 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	10 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	4 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	10 mm²
max. aderdoorsnede met inlegbrug massief	10 mm²
max. aderdoorsnede met inlegbrug soepel	10 mm²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	11 mm
teststift	A7
schroefdraad	M5
min. aandraaimoment	2 Nm
max. aandraaimoment	2,5 Nm

Toelatingen

toelatingen GOST, UL Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0819262	UC-TMF 16	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Schrijfvlak: 15,45 x 5,1 mm
0824678	UC-TMF 16 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Schrijfvlak: 15,45 x 5,1 mm
0829218	UCT-TMF 16	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Schrijfvlak: 15,2 x 4,7 mm
0829693	UCT-TMF 16 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Schrijfvlak: 15,2 x 4,7 mm
0827465	ZBF 16 CUS	Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 16 mm
0827464	ZBF 16:UNPRINTED	Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 16,25 x 10,5 mm
algemeen		
3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Verbindingsstift, kleur: zwart
bruggen		
3009300	EB 2-18	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
3009305	EB 3-18	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs
3009299	EB 56-18	inlegbrug, aantal polen: 56, kleur: grijs
gereedschap		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
montage		
3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs


3022276	CLIPFIX 35-5	Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs
0800886	E/NS 35 N	Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

zekering

3061334	FUSE 10,3X38 10A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061350	FUSE 10,3X38 16A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061363	FUSE 10,3X38 20A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061295	FUSE 10,3X38 2A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061305	FUSE 10,3X38 4A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061318	FUSE 10,3X38 6A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden