

SACB-8/16-L-10,0PVC FB

Artikelnummer: 1555554



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555554>

Sensor-/actorbox, M12-bus, 8 steekplaatsen, 5-polig, dubbel bezet,
statusindicatie: ja, pnp, stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°,
PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 170536
sales group	D101
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 146 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning	24 V DC
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
stroombelastbaarheid per I/O-signaal	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A
nominale stroom totaal	12 A
aantal polen	5

aantal steekplaatsen	8
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector

Lokale diagnosefunctie

lokale diagnose	Voedingsspanning led groen
	statusindicatie I/O led geel

Stamkabelgegevens

aansluitmethode	vaste aansluiting
kabellengte	10 m
doorsnede signaalleiding	16x 0,5 mm ²
AWG signaalleiding	20
aderopbouw signaalleiding	64x 0,10 mm
doorsnede voedingsaansluiting	3x 1 mm ²
AWG voedingsspanning	17
aderopbouw voedingsspanning	128x 0,10 mm
buitendiameter	11,6 mm
max. aantal buigcycli	1000000
richting van de verplaatsing	5 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (bij vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage)
aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm
aandraaimoment borgschroef	0,4 Nm

Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	roestvaststaal 1.4404
materiaal gietmassa	PUR
materiaal contact	CuSn6
materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	PBT
materiaal schroefdraadhuls	roestvaststaal 1.4404

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1555538	PROT-M12 FB	Borgschroef M12 van roestvaststaal, voor niet-gebruikte M12-bussen van sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren voor de levensmiddelenindustrie


Tekeningen

Maatschets




Maatschets

schakelschema



schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht
buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden