

EMLS (20X20)R SR

Artikelnummer: 0800344

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800344>

Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, rol, zilver, niet gecodeerd,
Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S,
montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 20 x 20 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 580137
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B130
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39199000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 288 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	20 mm
breedte (a)	20 mm
kleur	zilver
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
aantal afzonderlijke schildjes	1000
aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5145274 THERMOMARK X1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146257 THERMOMARK S1.1
druklint	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO ₂ -testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
resultaat	Test doorstaan
Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden