

SACC-EC-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA

Artikelnummer: 1554665



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554665>

Sensor-/actorinbouwbus, 8-polig, M12, voorwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, positioneerbaar, met 0,5 m TPE-litzendraad, 8 x 0,25 mm², roestvaststalen uitvoering

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 170291
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 268 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	2 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	> 100 MΩ

kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
	IP69K
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA66 GF
materiaal kartelmoer	roestvaststaal
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,25 mm ²
AWG signaalleiding	24
aderopbouw signaalleiding	14x 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,15 mm ± 0,07 mm
wanddikte isolatie	0,21 mm
aderkleuren	bruin, blauw, wit, grijs, rose, groen, geel, rood
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
aderweerstand	≤ 80 Ω/km
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V AC
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets

M12-inbouwbusconnector, positioneerbaar



schakelschema

Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden