Greep uit de online catalogus

# PP-H 1,5/S/1-M GNYE

Artikelnummer: 3212701

De afbeelding toont een variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212701

Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: groen-geel

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 565844 |
| sales group | A671 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 414 (CAT-3-2013) |

## Productbeschrijving

Connectorelement gecentreerd, behuizing links met vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap

## Technische gegevens

### Algemeen

| | |
|---|---|
| aantal etages | 1 |
| aantal aansluitingen | 1 |
| kleur | groen-geel |
| isolatiemateriaal | PA |

| | |
|---|---|
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |

**Afmetingen**

| | |
|---|---|
| breedte | 3,5 mm |
| lengte | 16,5 mm |
| hoogte | 31,3 mm |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 $mm^2$) |
| test-stootspanning | 6 kV |
| vervuilingsgraad | 3 |
| overspanningscategorie | III |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| nominale stroom $I_N$ | 17,5 A (rekening houden met derating) |
| nominale spanning $U_N$ | 500 V |
| open zijwand | ja |
| aantal polen | 1 |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 26 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 14 |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1 mm² |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| striplengte | 8 mm |
| teststift | A1 / B1 |

## Toelatingen

toelatingen: CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, GL, LR, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **Codering** | | |
| 0829486 | UCT-TMF 3,5 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829644 | UCT-TMF 3,5 CUS | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829394 | ZBF 3,5 CUS | Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 5,2 mm |
| 0829392 | ZBF 3,5:UNBEDRUCKT | Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 5,2 mm |
| **algemeen** | | |
| 3212824 | PH 1,5/S/10 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 35 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 10, kleur: grijs |
| 3212837 | PH 1,5/S/11 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 38,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 11, kleur: grijs |
| 3212840 | PH 1,5/S/12 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 42 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 12, kleur: grijs |
| 3212853 | PH 1,5/S/13 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 45,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 13, kleur: grijs |

| | | |
|---|---|---|
| 3212866 | PH 1,5/S/14 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 49 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs |
| 3212879 | PH 1,5/S/15 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 52,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 15, kleur: grijs |
| 3212756 | PH 1,5/S/3 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 10,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 3, kleur: grijs |
| 3212769 | PH 1,5/S/4 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 14 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 4, kleur: grijs |
| 3212772 | PH 1,5/S/5 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 17,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs |
| 3212785 | PH 1,5/S/6 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 21 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 6, kleur: grijs |
| 3212798 | PH 1,5/S/7 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 24,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 7, kleur: grijs |
| 3212808 | PH 1,5/S/8 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 28 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 8, kleur: grijs |
| 3212811 | PH 1,5/S/9 | Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 31,5 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 9, kleur: grijs |
| 3212882 | PR 1,5/S | Vergrendeling, kleur: oranje |
| 3212895 | PR 1,5/S/2 | Vergrendeling, kleur: oranje |
| 3212905 | PRZ 1,5/S | Vergrendeling, breedte: 3,5 mm, lengte: 3 mm, kleur: oranje |
| 3212918 | PZ 1,5/S/2 | Trekontlasting, kleur: zwart |

**gereedschap**

| | | |
|---|---|---|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |

**montage**

| | | |
|---|---|---|
| 3040591 | PSH 3- 6 | Schermaansluitklem, kleur: zwart |
| 3040601 | PSH 5-10 | Schermaansluitklem, kleur: zwart |

**stekers/adapters**


| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolatiehuls, kleur: zwart |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolatiehuls, kleur: blauw |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolatiehuls, kleur: groen |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolatiehuls, kleur: grijs |
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolatiehuls, kleur: rood |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolatiehuls, kleur: wit |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolatiehuls, kleur: geel |
| 0201744 | MPS-MT | Teststekers |

## Tekeningen

schakelschema



schematekening



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden