

KERN DE 60K1D

KERN

Veelzijdig succesmodel met roestvrijstalen platform voor flexibel gebruik



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	DE

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Afreesbaarheid [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Reproduceerbaarheid	0,001 kg; 0,002 kg
Linearisatie	± 0,004 kg; 0,008 kg
Resolutie	30.000, 30.000
Tarrabereik	60 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	60 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	20 kg; 40 kg; 60 kg
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Eenheden	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	mo
	lb
	oz
	ffa
	tol

Maximale kruip (15 minuten)	8 g
Maximale kruip (30 minuten)	16 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	87×29 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×110×55 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	318×308 mm
Afmetingen weegoppervlak	318×308 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	318×308×88 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Afreesinrichting kabellengte	1,47 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Meetcellen - aantal	1

Functies	
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	60.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	5

Interface	
Interfaces	RS-232 standaard

KERN DE 60K1D

KERN

Veelzijdig succesmodel met roestvrijstalen platform voor flexibel gebruik

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Dubbele stekker, links min, rechts plus, 14,3 mm × 6,1 mm lang 47,5 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	Insteecklemmen
Batterij oplaadtijd	12 h
Accu	NDE-A02
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	535×425×160 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111318
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

