

KERN HFM 3T0.5

KERN

Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschaale
Productgroep	Kranweegschaal
Productfamilie	HFM

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	6.000
Tarrabereik	-3000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LED-segmenten
Scherm achtergrondverlichting	LED

Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	270×175×610 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	270×175×200 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	270 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	200 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	175 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	610 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	540 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	74 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	40 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	gegoten aluminium
Materiaal meetcel(len)	roestvrij staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Draadloze bediening	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bereik draadloze module	20 m
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 10 min 30 min 20 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS

KERN HFM 3T0.5

KERN

Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.

	UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Pb
Batterij	1×12 V, Type 23 A
Batterijaansluiting	Insteecklemmen
Batterij oplaadtijd	50 h
Batterij capaciteit	10.000 mAh
Batterij spanning	6 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij - enkelgewicht	1748 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	1748 g
Batterijcapaciteit (Wh)	60 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Accu	6 V, 10 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	50 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Accu oplaadtijd	14 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, geen lekstroom (geïsoleerd)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×545×340 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111721
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

