

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO

Artikelnummer: 1436564



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436564>

Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 4-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met draaibeveiliging en haakse soldeeraansluiting



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 438636
sales group	D125
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 30 (PC-2009)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie


Boorsjabloon




Maatschets




M12-inbouwconnector, busconnector,
zijaanzicht




M12-inbouwconnector, busconnector,
contactblok, zijaanzicht




M12-inbouwconnector, busconnector,
vooraanzicht



M12-inbouwconnector, busconnector,
contactblok, vooraanzicht




Behuizingsuitsparing voor M12-bevestigingsschroefdraad, Montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraai-beveiliging)




Optioneel met O-ring (groen) voor afdichting in niet-gemonteerde toestand.
 - bij montage met aangebrachte O-ring mag de axiale montagedruk van 80 N per connector niet worden overschreden!
 - vermijd radiale druk!

Niet bruikbaar oppervlak op de printplaat



schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden