

Printplaatklem - FFKDSA/H1-7,62 - 1790351

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,62 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Product Features

- ✓ dubbele soldeerstift voor stevige verankering in de printplaat
- ✓ bij het aansluiten van soepele aders zonder adereindhulzen wordt de aansluitplaats m.b.v. de oranje ontgrendelingshendel geopend
- ✓ ontgrendelingshendel voor comfortabele bediening met een schroevendraaier
- ✓ push-In-aansluittechniek voor massieve en soepele aders met adereindhulzen

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918044268

Technical data

Afmetingen

lengte	13,6 mm
rastermaat	7,62 mm
stiftafmetingen	0,5 x 1 mm
printgatdiameter	1,3 mm

Algemeen

artikelfamilie	FFKDS(A)/H1
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	6 kV
teststootspanning (III/2)	6 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/3)	400 V
nominale spanning (III/2)	630 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	17,5 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm ²
belastingsstroom maximaal	17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm ²)
isolatiemateriaal	PA
oppervlak soldeerpin	Sn

Printplaatklem - FFKDSA/H1-7,62 - 1790351

Technical data

Algemeen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	10 mm
aantal polen	1

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
AWG volgens UL/CUL min.	22
AWG volgens UL/CUL max.	16

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Printplaatklem - FFKDSA/H1-7,62 - 1790351

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / CCA / GOST / CCA / IEC CB Scheme / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	16	16

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	22-16	22-16

KEMA-KEUR 	
nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	22-16	22-16

GOST 
--

CCA

Printplaatklem - FFKDSA/H1-7,62 - 1790351


approvals

nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme 	
nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



accessories

klemmencodering gecodeerd


SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN - 0804552



Drawings

Printplaatklem - FFKDSA/H1-7,62 - 1790351

Boorsjabloon



Maatschets

