

SKS 20-D

Artikelnummer: 3240215

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240215>

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A502
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 523 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	zilverkleurig

Afmetingen

lengte	27 mm
breedte	24,7 mm
hoogte	40,50 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	10 mm ²
max. aderdoorsnede massief	20 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	10 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	20 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	8
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	4
schroefdraad	M4
aansluitmethode	veerdruk

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0404017	AK 4	Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
0421032	AKG 4 BK	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zwart
0421029	AKG 4 GNYE	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel
montage		
3025341	AB-SK	Ondersteuningsbok voor verzamelrails
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden