Greep uit de online catalogus

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA

Artikelnummer: 1553174



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553174

Sensor-/actorsteker, steker, recht, 4-polig, M12, schroefaansluiting, roestvaststalen rand, kabelwartel Pg9

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 170109
sales group	D120
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 23 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vastschroeven
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	roestvaststaal
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm² ... 0,75 mm²
aderdoorsnede AWG	24 ... 18
montage-instructie	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen


toelatingen	GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, recht

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden