Greep uit de online catalogus

SPTA 1/ 3-3,5

Artikelnummer: 1752117

De afbeelding toont de 10-polige variant



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752117

Printklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °, kleur: groen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 320962
sales group	E060
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 137 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	10 mm
rastermaat	3,5 mm
afm. a	7 mm
aantal polen	3
stiftafmetingen	0,6 x 1,0 mm
stiftafstand	3,5 mm

printgatdiameter	1,1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	SPTA 1/
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	160 V
nominale spanning (III/2)	200 V
nominale spanning (II/2)	400 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	9 A
nominale aderdoorsnede	1 mm²
belastingsstroom maximaal	9 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	8 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	150 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	10 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16

AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	16

Toelatingen

toelatingen


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden