

SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO

Artikelnummer: 1430446



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1430446>

Sensor-/actorinbouwbus, 12-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 0,5 m halogeenvrije TPE-litzendraad, 12 x 0,14 mm²



Commerciële gegevens

EAN	4 046356 325806
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 242 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	12
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage Pg9 met vlakke moer
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,14 mm ²
AWG signaalleiding	26
aderkleuren	met kleurcodering DIN 47100
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen



toelatingen


GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets




M12-inbouwconnector



Behuizingsuitsparing voor Pg9-
bevestigingsschroefdraad, montagewand
met doorgaande boring (als alternatief met
vlakke delen als verdraai-beveiliging)


schakelschema



Contactbezetting van de M12-bus

schematekening

Poolschema bus M12, 12-polig, aanzicht buszijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden