

SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5

Artikelnummer: 1419726



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419726>

Sensor-/actorinbouwsteker, 17-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m halogeenvrije TPE-litzendraad, 17 x 0,14 mm²



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 533577
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 244 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	17
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M16 x 1,5 met vlakke moer
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,14 mm ²
AWG signaalleiding	26
aderkleuren	met kleurcodering DIN 47100
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad

Toelatingen



toelatingen



GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets



Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met schroefdraad

Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraai-beveiliging)




schakelschema

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU
13	WHGN
14	BNGN
15	WHYE
16	YEBN
17	WHGY

Contactbezetting van de M12-steker

schematekening

Poolschema steker M12, 17-polig, aanzicht stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden