

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90

Artikelnummer: 1434866



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1434866>

Bussysteem-inbouwconnector, steker, Ethernet, 4-polig, M12, afgeschermd, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage, met haakse soldeeraansluiting



Ethernet

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 410779
sales group	D125
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 60 (PC-2011)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4

overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	D - data
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

Opmerking	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
-----------	--

Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

M12-inbouwconnector




Maatschets

M12-inbouwconnector



schematekening

Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden