
Greep uit de online catalogus

# FMC 1,5/12-ST-3,5 GY C5

Artikelnummer: 1994050

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in groen



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1994050

stekerdeel, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 12, rastermaat: 3,5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 983345 |
| sales group | E101 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |

## Technische gegevens

### Afmetingen / Polen

| | |
|---|---|
| lengte | 22,9 mm |
| hoogte | 7,8 mm |
| rastermaat | 3,5 mm |
| afm. a | 38,5 mm |
| aantal polen | 12 |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| artikelfamilie | FMC 1,5/..-ST |

| | |
|---|---|
| isolatiemateriaalgroep | I |
| teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| nominale spanning (III/2) | 160 V |
| nominale spanning (II/2) | 320 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale stroom $I_N$ | 8 A |
| nominale spanning $U_N$ | 160 V |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 8 A |
| isolatiemateriaal | PA |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| teststift | A1 |
| striplengte | 10 mm |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B | 8 A |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 150 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D | 8 A |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 16 |
| AWG volgens UL/CUL min. | 24 |
| AWG volgens UL/CUL max. | 16 |

## Toelatingen

toelatingen cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren


| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **Codering** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm |
| 0804073 | SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN | Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm |
| 0803883 | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT | Coderingskaarten, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken |

## Tekeningen

diagram



Maatschets



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden