

KERN EOE 300K100L

KERN

Moderne pakketweegschaal met groot plateau voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.



Scherminachtergrondverlichting	✓
Schermgrootte	115×35 mm
Schermcijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	550×550 mm
Afmetingen weegoppervlak	550×550 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	550×550×58 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	2 m

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Hold-functie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 1 min - 99 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 1 min - 99 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	EOE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Resolutie	3.000
Tarabereik	300 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	300 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb PCS
Maximale kruip (15 minuten)	400 g
Maximale kruip (30 minuten)	800 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Schermin

Type display	LCD
--------------	-----

KERN EOE 300K100L



Moderne pakketweegschaal met groot plateau voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	615×615×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	14 kg
Brutogewicht ca.	16 kg
Verzendgewicht	15,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761192607
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

