

SAUTER HK-D

Eersteklas Leeb-hardheidsmeter

KERN



Schaal - Display type

Digitaal

Functies

Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
360° meting mogelijk	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	32
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	600
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	0,5 - 60 min

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	200 h
Batterij capaciteit	3.000 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij - enkelgewicht	46 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	92 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	4,5 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131
---------------------------------------	---------

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Leeb-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HK

Meetsysteem

Meetbereik [Min] (HLx)	170
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Afreesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Testobject dikte [Min]	3 mm
Hardheidsschalen	HLD
Testobject minimumgewicht [Min]	2 kg
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D

	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC

Eenheden

Tolerantie (% van [Max])	1%
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	11 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	132×82×31 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	132×82×31 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium

SAUTER HK-D

Eersteklas Leeb-hardheidsmeter

KERN

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×220×87 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,54 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139473
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

