


VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A

Artikelnummer: 1609565



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1609565>

MSTB-contactblok, voor printplaatmontage, 24 V, 5-polig, met rechte soldeerstiften, RAL 9005 (zwart), voor aanbouwraam VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 175876
sales group	D561
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 124 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	5
steekcycli	≥ 100
aansluitmethode	printplaat aansluiting
kleur	zwart
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Material

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contactblok	PA
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Elektrische gegevens

aantal polen	5
nominale stroom	16 A

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor printplataansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, voor printplataansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

Boorsjabloon



Maatschets

MSTB-contactblok



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden