


SPT 2,5/ 6-V-5,0

Artikelnummer: 1991134

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1991134>

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 104753
sales group	E060
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 143 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	13,5 mm
rastermaat	5 mm
afm. a	25 mm
aantal polen	6
stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm
stiftafstand	5 mm

printgatdiameter	1,1 mm
------------------	--------

Technische gegevens

artikelfamilie	SPT 2,5/..-V
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	24 A
nominale aderdoorsnede	2,5 mm ²
belastingstroom maximaal	24 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A3
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	20 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ² striplengte 8 mm
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ² striplengte 8 mm
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ² striplengte 8 mm
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ² striplengte 8 mm
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24

max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	12

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden