





## Akoestische module, Continue of puls, 24V AC/DC

**Type** SL7-AP24  
**Catalog No.** 171281  
**Alternate Catalog No.** SL7-AP24

## Leveringsprogramma

Assortiment			Signaalzuilen SL
Basisfunctie			Akoestische module
beschermingsgraad			IP66
nominale bedrijfsspanning	$U_e$	V	24 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	$I_e$	mA	92
Beschrijving			Continue toon of pulstoon instelbaar met interne DIP-schakelaar. Schakeldruk 100 dB, instelbaar met interne potentiometer. $f = 2800$ Hz in principe alleen op de hoogste positie van een zuil projecteren
<b>kleur</b>			
functie			
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

## Technische gegevens


## Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms Halfsinus
Beschermingsgraad IEC			IP66 IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL			Type 4, 4X, 13
Materiaal			Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart Kap: polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur		°C	-30 - +60
Gewicht		g	102

## Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	$U_{imp}$	V AC	4000
nom. isolatiespanning	$U_i$	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

## Module

Lekstroom		A	< 0.003
Toontype			Duur van de pulstoon
Toonhoogten			2 Varianten, → toonsoortentabel
Geluidsinstelling			intern; DIP 1-polig
Toonhoogtetabel			<b>Toonhoogtetabel</b> 

			SL7-AP...	Continue toon of pulstoon	ca. 2800	-	-	100
				Pulstoon	ca. 2800	ca. 2 Hz	-	100
Schakeldruk		dB						
Volume-instelling								intern, potentiometer
Schakeldruk_te verlagen_tot								88 dB
Stralingshoek								360°
Stroomverbruik								
at 24 V AC/DC		A						0,092
Spanningsbereik								24 V AC/DC ± 10 %

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

## Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Akoestische module voor signaalzuil (EC001261)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, akoestisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
Functie			Continu toon/pulstoon
Buitendiameter		Millimeter	73
Kleur			Zwart
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz		Volt	24 - 24
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz		Volt	24 - 24
Bedrijfsspanning bij DC		Volt	24 - 24
Spanningstype			AC/DC
Instelbare toon			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Beschermingsgraad (NEMA)			4X
Geluidssterkte		Decibel	100

## Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

