




Continue lichtmodule;geel;LED;230 V

Type SL4-L230-Y
Catalog No. 171329
Alternate Catalog No. SL4-L230-Y

Leveringsprogramma

Assortiment			Signaalzuilen SL
Basisfunctie			Continue lichtmodule
beschermingsgraad			IP66
nominale bedrijfsspanning	U_e	V	230/240 V AC
Lichtsoort			Continu licht
Lichtsignalering			LED
kleur			
			geel
			
functie			
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms Halfsinus
Beschermingsgraad IEC			IP66 IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL			Type 4, 4X, 13
Materiaal			Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart Kap: polycarbonaat (PC)
Kleur van de kappe			geel
Omgevingstemperatuur		°C	-30 - +60
Aantal signaalelementen			max. 5 met standaardbasis max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Gewicht		g	45

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U_i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Module

Lichtsoort			Continu licht
Lichtsignalering			LED

Lekstroom	A	< 0.003
Levensduur	h	> 100000
Stralingshoek		360°
Stroomverbruik		
230 /240V AC	A	0,030
Spanningsbereik		230/240 V AC ± 10 %

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie		
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C	60

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Optische module voor signaalzuil (EC000232)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalkolommen optisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])		
Functie		Continu licht
Kleur		Geel
Buitendiameter	Millimeter	43
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	Volt	230 - 240
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	Volt	230 - 240
Bedrijfsspanning bij DC	Volt	0 - 0
Spanningstype		AC
Lamptype		Led
Kleur behuizing		Zwart
Beschermingsgraad (IP)		IP66
Beschermingsgraad (NEMA)		4X

Goedkeuringen

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

