




Basismodule;snelmontage;400 mm aluminium buis

Type SL7-FMS-400
Catalog No. 171458
Alternate Catalog No. SL7-FMS-400

Leveringsprogramma

Assortiment		Signaalzuilen SL
Basisfunctie		Basismodule
Aansluittechniek		Schroefklemmen
Montagetype		voor horizontale montage
Uitrusting		Basis met voetadapter voor opsteken (snelmontage) Inclusief deksel
Buislengte		400 mm
Aantal modules		max. 5 modules
kleur		
		zwart Buis aluminiumkleur
		
Toepasbaar voor		SL7-L-... SL7-BL-... SL7-FL-... SL7-AP-...
Aansluiting op SmartWire-DT		nee

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen		IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid		Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie		willekeurig

Schokbestendigheid	g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms Halfsinus
Beschermingsgraad IEC		IP66 IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL		Type 4, 4X, 13
Kleur van de kappe		zwart Buis aluminiumkleur
Omgevingstemperatuur	°C	-30 - +60
Aantal signaalelementen		max. 5 met standaardbasis max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Aansluitdiameter		
eenaderig of soepel	mm ²	0,13 - 2,5
soepel met adereindhuls met kunststofkraag	mm ²	0,25 - 1,5
		AWG 24 - AWG 14

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Module

Spanningsbereik			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %
-----------------	--	--	---

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitmodule voor signaalzuil (EC001152)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, aansluitmodule (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Aansluitwijze hulpstroomcircuit			Schroefaansluiting
Buismontage mogelijk			Nee
Hoekmontage mogelijk			Ja
Vloermontage mogelijk			Ja
Kleur			Overig
Geschikt voor AS interface			Nee

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Afmetingen

