




Afdekkap, + deur, transparant rookgrijs, HxBxD=250x187,5x50 mm

Type
Catalog No.

D150-CI23/T
074849

Leveringsprogramma

			
Assortiment			xEnergy Safety Ci
Basisfunctie			Lege kasten
Basisfunctie			Kastdeksel
Toebehoren			Kastdeksel met deur
Los apparaat/complete apparatuur			Modulair systeem
normen en bepalingen			EN 62208 EN 61439-2
Beschrijving			Deur transparant Met greepsluitingen Deuropeningshoek 180° Deuraanslag naderhand veranderbaar naar links, rechts, boven of onder.
beschermingsgraad			IP65
Uitvoering deksel			Transparant
inbouwdiepte		mm	150
Toepasbaar voor			U-CI23...

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890			
Losse kast voor wandmontage	P _V	W	8
Beginkast voor wandmontage	P _V	W	8
Middenkast voor wandmontage	P _V	W	7
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890			
Losse kast voor wandmontage	P _V	W	16
Beginkast voor wandmontage	P _V	W	16
Middenkast voor wandmontage	P _V	W	15
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Optillen			5 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Slagtest			IK10
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			IP65, met onderdeel
10.4 Lucht- en kruipwegen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			$U_i = 1000 \text{ V AC}$
10.9.3 Stootspanningsvastheid			8 kV
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak/dakelement voor kast/lessenaar (EC000744)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet) (ecI@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])			
Geschikt voor dakbeplanking			Nee
Geschikt voor vloerbeplanking			Nee
Breedte		Millimeter	188
Hoogte		Millimeter	250
Diepte		Millimeter	107
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter	0
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter	0
Materiaal			Kunststof
Uitvoering oppervlakte			Geen (onbehandeld)
Kleur			Overig
RAL-nummer			0
Met ontluchting			Nee
Geschikt voor buitenopstelling			Ja
Met kabelinvoer			Nee