


VIP-2/SC/PDM-2/24

Artikelnummer: 2315269



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315269>

VARIOFACE-module, met twee potentiaalniveaus (P1, P2)
voor potentiaalverdeling, voor montage op montagerail NS 35.
Moduulbreedte: 70,4 mm



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I510
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 548 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	15 A
Totaalstroom	30 A (per potentiaal)
potentiaalaansluitingen	per potentiaal (P1, P2) 2 voedings-/12 aansluitklemmen
breedte	70,4 mm
hoogte	65,5 mm

diepte	50 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	III

Aansluitgegevens voeding

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens verdeling

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Toelatingen

toelatingen



CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden