

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Sensor-/actorbox, Toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Uw voordelen

- ✓ veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- ✓ flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
- ✓ comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
- ✓ ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
- ✓ tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling



Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4017918967772

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning	24 V DC
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
stroombelastbaarheid per I/O-sigitaal	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A
nominale stroom totaal	12 A
aantal polen	5
aantal steekplaatsen	4
aansluitmethode sensor/actor	M12-SPEEDCON-busconnector

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
beschermklasse	IP67
beschermklasse	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (bij vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage)

Lokale diagnosefunctie

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Technische gegevens

Lokale diagnosefunctie

lokale diagnose	voedingsspanning per moduul led groen
lokale diagnose	statusindicatie I/O led geel

Aansluitgegevens stamkabel

Aansluitmethode	vaste aansluiting
kabellengte	5 m
aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging	0,5 Nm

Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal gietmassa	PUR
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	PA
materiaal schroefdraadhuls	zinkspuitwerk
materiaal oppervlak schroefdraadhuls	vernikkeld
materiaal O-ring	NBR

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 2 (B) = GY/PK
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	2 / 4 (A) = GN
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	2 / 2 (B) = RD/BU
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	3 / 4 (A) = YE
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	3 / 2 (B) = WH/GN
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	4 / 4 (A) = GY
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	4 / 2 (B) = BN/GN
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-4 / 3 (0 V) = BU
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen / bepalingen	IEC 61076-2-101
aansluiting overeenkomstig norm	CUL

Kabel

kabeltype	PUR/PVC zwart
kabeltype (afkorting)	PUR
kabelcode	LiYY11Y-HF
UL AWM Style	20549
aderdoorsnede	8x 0,5 mm ² (signaalader)
aderdoorsnede	3x 1 mm ² (powerkabel)

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Technische gegevens

Kabel

AWG signaalleiding	20
AWG voedingsspanning	17
aderopbouw signaalleiding	28x 0,15 mm
aderopbouw voedingsspanning	56x 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,5 mm ±0,1 mm (signaalader)
aderdiameter incl. isolatie	2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel)
compleet getwist	aders in lagen getwist
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
wanddikte binnenmantel	≥ 0,15 mm
wanddikte buitenmantel	≥ 0,38 mm
kabeldiameter D	8,7 mm ±0,2 mm
minimale buigradius, vast gelegd	7,5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
aantal buigcycli	1500000
buigradius	87 mm
richting van de verplaatsing	2 m
snelheid van de verplaatsing	2 m/s
kabelgewicht	122 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal binnenmantel	PVC
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440108
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Toelatingen

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

EAC s

UL Recognized s	
nominale spanning UN	24 V
nominale stroom IN	3 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized s	
nominale spanning UN	24 V
nominale stroom IN	3 A
mm ² /AWG/kcmil	

cULus Recognized s 
--

Toebehoren

afdekkap

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Toebehoren

PROT-MS SCO - 1553129



Apparatencodering

SS-ZB 17,5 WH - 0804963



SS-ZB 17,5 YE - 0804976



apparatencodering gecodeerd

SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468



SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469



Momentgereedschap

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Toebehoren

TSD 04 SAC - 1208429



TSD-M 1,2NM - 1212224



Schroefgereedschap

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



SAC BIT M12-D15 - 1208432



SACC BIT M12-D20 - 1208445



Montagerailadapter

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107


Toebehoren

UTA 107 - 2853983




Tekeningen


Maatschets



schakelschema



schematekening



M12-steekplaats bus, 5-polig

Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - 1517107

Kabeldoorsnede



PUR/PVC zwart [PUR]

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>