



## DigiLevel Pro 60 cm



Digitale elektronische waterpas:  
nu laserexact werken –  
nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.

Rev. 0214



### 1. Met puntlaser:

optische verlenging van de waterpas. Dankzij de - 3 cm uit de onderste rand geplaatste - puntlaser kunnen hoogten en hoeken op het punt nauwkeurig worden overgedragen.

### 2. De waterpas die overal meedenkt:

de intelligente waterpas met verticaal en horizontaal hoekdisplay. Dankzij het inclinatie-memoriegegeven kunnen hoeken worden overgedragen. Met separaat meet-waardengeheugen kunnen tot max. 9 waarden opgeroepen en in graden, inch/feet of procent op het cijferdisplay worden weergegeven.

### 3. Optimaal gebruik door middel van AutoSound:

horizontale, verticale en 45°-toepassing worden ondersteunend weergegeven met een akoestisch signaal. Goed voor het correct uitlijnen van voorwerpen.

### Flip-Display:

Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display automatisch mee. Zo is het verlichte display onder alle omstandigheden goed leesbaar.

### Kalibreerfunctie:

Kalibreerfunctie voor de verhoging van de nauwkeurigheid en aanpassing aan het meetoppervlak

### Extra uitrusting:

- verticale en horizontale libel
- gefreesd meetoppervlak
- sterke magneten
- 1/4" statiefaansluiting

### TECHNISCHE GEGEVENS

**EXACTHEID** van de elektronische meting  
± 0,05° bij 0° – 1°, ± 0,1° bij 90°,  
± 0,2° bij 1° - 89°

### WEERGAVENAUWKEURIGHEID

0° – 1° 2 decimaalcijfers  
1° – 90° 1 decimaalcijfer

**LIBELNAUWKEURIGHEID** ± 0,5 mm/m

**LASER** klasse 2

**LASERGOLFLENGTE** 650 nm

### STROOMVERZORGING

Batterijen 2 x type AAA


### AFMETINGEN (B x H x D)

610 x 60 x 30 mm

### MEETSCHAAL

15 ... 590 mm

**GEWICHT** met batterijen: 0,8 kg



Geïntegreerde puntlaser

Verlicht display

Magnetisch

AutoSound bij  
0°/45°/90°/135°/180°



**DigiLevel Pro 60 cm**  
inclusief transporttas  
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)  
**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
90 x 820 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DigiLevel Pro 60 cm	081.210A	4 021563 664825	5

