

PRODUCT NEWS




FLIR-warmtebeeldcamera's & test- en meetapparatuur

NIEUWE FLIR Exx-SERIE
GEAVANCEERDE HANDHELDS



NIEUWE FLIR Ex-SERIE
MET WI-FI



FLIR IGM-TECHNOLOGIE
NOOIT MEER RADEN!



The Original
IGM
INFRARED GUIDED
MEASUREMENT

FLIR-SETS
DIE EEN MUST ZIJN



The World's Sixth Sense®

DE NIEUWE, GEAVANCEERDE HANDHELD WARMTEBEELDCAMERA'S MET VERBETERDE MSX®

FLIR heeft de nieuwe generatie FLIR-camera's uit de Exx-serie opnieuw vorm gegeven. Deze bieden nu de beste prestaties, resolutie en gevoeligheid van alle "Point & Shoot" handheld warmtebeeldcamera's. Met de nieuwe FLIR Exx kunnen professionele gebruikers efficiënter problemen oplossen, eenvoudiger gedetailleerde rapporten opstellen, en beelden en metingen sneller delen. Naast een fantastisch ergonomisch design zit de nieuwe Exx-serie boordevol functies die het leven van een electricien of aannemer een stuk eenvoudiger maken. Bovendien neemt de veiligheid in installaties toe en is de gebruikstijd optimaal.

- Superieure warmtebeelden op een 4" touchscreen
- Max. 464 x 348 (161.472) IR-resolutie
- Nieuwe geavanceerde autofocus
- Afstandsmeting met laser
- Onze beste MSX®-beeldverbetering
- Filter voor hoge temperaturen tot 1500°C
- Verbeterde NETD <30mK
- Alarmmeldingen vocht en isolatie
- Compatibel met FLIR Tools, Tools + en de nieuwe FLIR Studio rapportagesoftware

	FLIR E75 WiFi	FLIR E85 WiFi	FLIR E95 WiFi
Beeldresolutie:	320 x 240 pixels	384 x 288 pixels	464 x 384 pixels
Temperatuurbereik	-20°C tot 650°C +1000°C optioneel	-20°C tot 650°C 300°C tot 1200°C	-20°C tot 650°C 300°C tot 1500°C
Lens met handmatige scherpstelling en autofocus	14°, 24° en 42°	14°, 24° en 42°	14°, 24° en 42°
Adviesprijs			

* Prijzen excl. BTW



NIEUWE FLIR EX-SERIE MET Wi-Fi DE ULTIEME INSPECTIETOOL: KRACHTIGER EN VOORDELIGER MET MSX®!

U kunt zich nu de ultieme inspectietool veroorloven. De nieuwe warmtebeeldcamera's van FLIR uit de Ex-serie bieden u dankzij de nieuwe functies een concurrentievoordeel en de mogelijkheid om meer klanten te bedienen. Laat ze versteld staan van de mogelijkheden met MSX®-warmtebeelden die problemen duidelijk in beeld brengen: van energieverlies tot vochtindringing, constructiefouten en oververhitting van elektrische en mechanische apparatuur. Dankzij de nieuwe automatische Hot/Cold-spotmeter en de nieuwe Wi-Fi-module kunt u eventuele temperatuurproblemen op de door u geïnspecteerde apparatuur snel waarnemen en deze beelden meteen overzetten op aangesloten apparaten en netwerken.

Bekijk de nieuwe prijzen van de FLIR Ex-serie:

	FLIR E5 WiFi	FLIR E6 WiFi	FLIR E8 WiFi
Beeldresolutie:	120 x 90 pixels	160 x 120 pixels	320 x 240 pixels
Adviesprijs:			

Deze nieuwe prijzen gelden vanaf 1 maart 2017. *Prijzen excl. BTW.





WERKEN ZONDER IGM™ IS EIGENLIJK GEWOON RADEN FLIR INFRARED GUIDED MEASUREMENT™ (IGM)

Apparatuur van FLIR met IGM™ geeft u de kracht van warmte om de exacte locatie van potentiële problemen snel te identificeren. Met IGM™ brengt u problemen aan het licht voordat deze echt een probleem worden. Zo werkt u sneller en slimmer en kunt u door naar het volgende karwei.

Blijf niet in het duister tasten, activeer uw Sixth Sense!

IGM™-STROOMTANGEN

Stroomtangen met IGM helpen u bij het sneller en veiliger opsporen van elektrische oververhitting, zonder direct in contact te komen met het testobject.

Slechts

IGM™-MULTIMETERS

Multimeters met IGM combineren een alles-in-één True RMS digitale multimeter en warmtebeeldcamera die u exact laat zien waar het elektrische probleem zich bevindt.

Slechts

IGM™-SPOTMETERS

IGM-spotmeters slaan een brug tussen de huidige generatie IR-thermometers zonder beeldregistratie en de warmtebeeldcamera's van FLIR.

Slechts tot



IGM™-VOCHTMETERS

Vochtmeters kunnen vochtmetingen onder materiaaloppervlakken vastleggen, op een niet-intrusieve manier of met een externe pinsonde.

Van tot

DE NIEUWE FLIR C3-WARMTECAMERA VOOR DE WONINGBOUW Wi-Fi EN MSX®!

De FLIR C3 is een robuuste warmtebeeldcamera in zakformaat voor bouwinspecteurs, makelaars, aannemers en andere professionals die graag beschikken over een krachtig diagnostisch hulpmiddel voor het snel lokaliseren van verborgen problemen met betrekking tot elektriciteit, energie-efficiënte of vocht.

- Helder 3" touchscreen
- Wi-Fi-connectiviteit voor snelle beeldoverdracht - **Nieuw!**
- Automatische Hot/Cold-spotmeter op aandachtsgebied - **Nieuw!**
- Automatische oriëntatie voor volledige flexibiliteit
- Opbergtas en statiefmontage - **Nieuw!**

Slechts



FLIR DM284-MULTIMETERSETS NIEUWE SETS VOOR DE DMM DIE U ECHT NODIG HEBT

De FLIR DM284 Multimeter/warmtebeeldcamera met IGM™ is een professionele, alles-in-één True RMS digitale multimeter en warmtebeeldcamera die u exact laat zien waar het elektrische probleem zich bevindt voor een snelle probleemoplossing.

De DM284 is nu verkrijgbaar in handige, betaalbare alles-in-één sets:



	FLIR DM284-FLEX-KIT 72	FLIR DM284-FLEX-KIT 74
Inclusief	<ul style="list-style-type: none"> • FLIR industriële digitale TRMS-multimeter met LoZ en VFD-modus met IGM™ • TA72 Universele flexibele stroomprobe • TA04-KIT Oplaadbare batterij • TA10-F Opbergcase 	<ul style="list-style-type: none"> • FLIR industriële digitale TRMS-multimeter met LoZ en VFD-modus met IGM™ • TA74 Universele flexibele stroomprobe • TA04-KIT Oplaadbare batterij • TA10-F Opbergcase
Adviesprijs:		

*Prijzen excl. BTW.

BETAALBARE, COMPACTE EN NAUWKEURIGE STROOMTANGLIJK MET ACCU-TIP™

De FLIR CM4X-lijn bestaat uit drie professionele en betaalbare True RMS-stroomtangen om te voorzien in de behoeften van elektriciens met zakelijke en particuliere klanten:

- De CM42 AC-stroomtang
Nu voor []*
- De CM44 AC-stroomtang met Type K thermokoppel
Nu voor []*
- De CM46 AC/DC-stroomtang met Type K thermokoppel.
Nu voor []*

De FLIR CM4X-stroomtangen zijn voorzien van Accu-Tip™-technologie, die exactere stroommetingen uitvoert van bedrading met een geringere diameter, tot een tiende nauwkeurig.

*Prijz excl. BTW

Neem contact met ons op via flir@flir.com, bel +32 (0)3 665 51 00
 of neem contact op met uw lokale FLIR-distributeur

Gebuurte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden. © Copyright 2017, FLIR Systems Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Technische specificaties zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen. Prijzen: Adviesprijzen, excl. BTW en invoerrechten. 17-0383_NL