


KERN EWJ 300-3

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Precisieweegschaal
Productfamilie	EWJ

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 g
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	2 h
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,003 g
Linearisatie	± 0,005 g
Resolutie	300.000

Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Aanbevolen justergewicht	300 g (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g; 200 g; 300 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,004 g

USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%)	6 g
---	-----

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg g t gn dwt tl (Tw) tl (HK)
----------	---

ozt
tl (Singap, Malays)
ct
mo
lb
oz
ffa
m

Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Schermb

Type display	LCD
Schermb achtergrondverlichting	✓
Schermb grootte	129×27
Schermb cijferhoogte	21 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	220×340×90 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	220×340×180 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	134×128×80 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	144×139×81 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	80 mm
Afmetingen weegoppervlak	80 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof, glas
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Tolerantie wegen	✓

KERN EWJ 300-3



Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	150.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	20 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, free, Input
Hold-functie	✓
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
Tarreerfunctie	30 sec
	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

Interface

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device
------------	--

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø

Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	32 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	57 h
Accu oplaadtijd	6,5 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×295×275 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	6,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761475373
REACH classificatie	geen verboden stoffen


KERN EWJ 300-3

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

