

KERN ADB 200-4

De prijstopper onder de analyseweegschalen

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Analyseweegschaal
Productfamilie	ADB

Meetsysteem

Weegsysteem	Force compensation
Weegbereik [Max]	220 g
Afreesbaarheid [d]	0,0001 g
Reproduceerbaarheid	0,0002 g
Typische reproduceerbaarheid	0,00006 g
Linearisatie	± 0,0004 g
Resolutie	2.200.000
Tarabereik	220 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 g (E2)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g; 200 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	8 h
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0005 g
USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Typische USP Minimale inweging	120 mg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik

Eenheden	g
	ct
	lb
	oz

PCS
%

Weegbereik [Max] (ct)	1100 ct
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,0005 ct
Maximale kruip (15 minuten)	1 mg
Maximale kruip (30 minuten)	2 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	16 mm
Scherm cijferhoogte	16 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	230×310×330 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	170×160×205 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	175×175×230 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	90 mm
Afmetingen weegoppervlak	90 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	glas
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,4 Nm

Functies

Percentage bepalen	✓
Standby-functie	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	220.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

KERN ADB 200-4

De prijstopper onder de analyseweegschalen

KERN

Aantal toetsen voor bediening 6

Interface

Interfaces RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter EURO

voor landen - bij de levering UK

inbegrepen US

Ingangsspanning 100 - 265 V; 50 - 60 Hz;

voedingsadapter / stroom [Max] 2,0 A

Stroomvoorziening afneembaar afneembaar

Ingangsspanning 12 V; 2 A

voedingsadapter / stroom [Max]

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 30 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 20 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 85 %

Opslagtemperatuur [Min] -10 °C

Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-101

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 380×490×460 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 4,4 kg

Brutogewicht ca. 7 kg

Verzendgewicht 17,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761252523

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

