

KERN ODC 832



De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopcamera
Productfamilie	ODC-83

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	80x80x45 mm
Materiaal displaybehuizing	Geen scherm beschikbaar

Functies

Camera - Gebruikte software	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
	Win 8
Ondersteunde besturingssystemen	Win 10
	Win 11
Systeemvereisten CPU	Quad-Core, x64
Systeemvereisten RAM	8 GB
Systeemvereisten SSD-geheugen	256 GB SSD
Systeemvereisten grafische kaart	DirectX 12
Systeemvereisten beeldscherm	20" HD of groter
Systeemvereisten kloksnelheid	2,8 GHz

Interface

Interfaces	USB 3.0
------------	---------

Camera

Camera type	USB3 Microscoopcamera - C-Mount
Camera - resoluti	5,1 MP
Camera - sensortype	Aptina CMOS

Camera - sensorformaat	1/2,5"
Camera - kleurdiepte	Kleur
Camera - typen bevestiging	C-mount
Camera - Belichtingsmethode	Rolling Shutter
Camera - Sensorafmetingen	5,7x4,28 mm
Camera - Pixelgrootte	2,2x2,2 µm
Camera - FPS bij resolutiebereik 1	16 FPS
Camera - Resolutiebereik 1	2592x1944
Camera - FPS bij resolutiebereik 2	50 FPS
Camera - Resolutiebereik 2	1296x972
Camera - FPS bij resolutiebereik 3	100 FPS
Camera - Resolutiebereik 3	648x486
Camera - Belichtingstijd [Min]	0,1 ms
Camera - Belichtingstijd [Max]	2000 ms

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 200 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	USB B

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	164x164x75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761190474
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

