

## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Twee-etageklem, voor KNX-bus in de gebouweninstallatie, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, kleur: wit, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

### Uw voordelen

- ✓ de push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
- ✓ de compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
- ✓ naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testafkapping beschikbaar

### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 50            |
| GTIN             | 4055626158006 |

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| aantal etages                      | 2                   |
| aantal aansluitingen               | 4                   |
| nominale doorsnede                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| kleur                              | wit                 |
| isolatiemateriaal                  | PA                  |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

#### Algemeen

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| test-stootspanning                                      | 6 kV                                                                  |
| overspanningscategorie                                  | III                                                                   |
| isolatiemateriaalgroep                                  | I                                                                     |
| maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden | 0,56 W (bij aansluiting van meerdere etages verveelvoudigt de waarde) |
| aansluiting overeenkomstig norm                         | IEC 60947-7-1                                                         |
| nominale stroom I <sub>N</sub>                          | 16 A                                                                  |
| belastingsstroom maximaal                               | 16 A                                                                  |
| nominale spanning U <sub>N</sub>                        | 500 V                                                                 |
| open zijwand                                            | Ja                                                                    |

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| breedte | 3,5 mm |
|---------|--------|

## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Technische gegevens

#### Afmetingen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>lengte</b>           | 78,8 mm |
| <b>hoogte NS 35/7,5</b> | 48,2 mm |
| <b>hoogte NS 35/15</b>  | 55,7 mm |

#### Aansluitgegevens

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aansluitmethode</b>                                                 | Push-in-aansluiting  |
| <b>min. aderdoorsnede massief</b>                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>max. aderdoorsnede massief</b>                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>min. aderdoorsnede soepel</b>                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>max. aderdoorsnede soepel</b>                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>min. aderdoorsnede AWG</b>                                          | 26                   |
| <b>max. aderdoorsnede AWG</b>                                          | 14                   |
| <b>min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls</b> | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls</b>    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls</b>    | 1 mm <sup>2</sup>    |
| <b>striplengte</b>                                                     | 8 mm ... 10 mm       |
| <b>teststift</b>                                                       | A1 / B1              |

#### Normen en bepalingen

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>aansluiting overeenkomstig norm</b>    | IEC 60947-7-1 |
| <b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b> | V0            |

#### Environmental Product Compliance

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>China RoHS</b> | Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e |
| <b>China RoHS</b> | Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden            |

### Classificaties

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27141121 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27141121 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27141120 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141120 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141120 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141120 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141120 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27141120 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000897 |
|-----------------|----------|

## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Classificaties

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Toelatingen

LR / GL / BV / NK /

#### Toelatingsdetails

LR 

GL 

BV 

NK ClassNK

### Toebehoren

#### Eindplaat

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

### Schroefgereedschap

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



### verticale brug

FBS 1,5/S-PV - 3216263



### Coderingshouders

STP 3,5-2 - 0830131



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

### Dokumentation

PT-IL - 3208090



---

### Steekbrug

FBS 2-3,5 - 3213014



---

FBS 3-3,5 - 3213027



---

FBS 4-3,5 - 3213030



---

FBS 5-3,5 - 3213043



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Toebehoren

FBS 10-3,5 - 3213056



FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

---

FBS 10-3,5 BU - 3213125



---

FBS 20-3,5 BU - 3213138



---

FBS 2-3,5 GY - 3213153



---

FBS 3-3,5 GY - 3213167



---

FBS 4-3,5 GY - 3213180



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

FBS 5-3,5 GY - 3213183



---

FBS 10-3,5 GY - 3213196



---

FBS 20-3,5 GY - 3213206



---

### montagerail

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

---

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

---

## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Toebehoren

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



---

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



---

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

---

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



---

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



---

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

---

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Toebehoren

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



---

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



---

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



---

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



---

NS 35/15 CAP - 1206573



---

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

---

**klemmencodering niet gecodeerd**

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



---

UCT-TM 3,5 - 0829484



---

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



---

UCT-TMF 3,5 - 0829486



---

TMT (EX9,5)R - 0828295



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

US-TM 100 - 0829255



---

### klemmencodering gecodeerd

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Toebehoren

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



### Teststekker

MPS-MT - 0201744



### Isolatiehuls

## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

### Toebehoren

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

---

MPS-IH BK - 0201731



---

### Engineerings- en coderingssoftware

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



---

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



---

### Eindsteunen

CLIPFIX 35 - 3022218



---

CLIPFIX 35-5 - 3022276



## Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Toebehoren

E/NS 35 N - 0800886



---

### Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>