


Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

De afbeelding toont een 10-polige variant

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918144739

Technical data

Afmetingen

lengte	16,9 mm
rastermaat	5,08 mm
stiftafmetingen	0,7 x 1 mm
printgatdiameter	1,3 mm

Algemeen

artikelfamilie	ZFKDS(A) 1,5
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	16 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm ²
belastingstroom maximaal	16 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm ²)
isolatiemateriaal	PA
oppervlak soldeerpin	Sn
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	7,5 mm
aantal polen	1

Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Technical data

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	12

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / GOST / CCA / IECCE CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

approvals

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	250 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

KEMA-KEUR 	
nominale spanning UN	250 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	250 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

CCA	
nominale spanning UN	250 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5


GOST 	
--	--

Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

approvals

nominale spanning UN	250 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme 	
nominale spanning UN	250 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



cULus Recognized 	
---	--

accessories

klemmencodering gecodeerd

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Schroefgereedschap

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

accessories


Rastertussenstuk

RZ-ZFKDS 1,5 - 1870666




Drawings

Boorsjabloon



Printplaatklem - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Maatschets



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>