

Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B6, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 74 mm, met schroefdraad 1 x M20, rechte kabelaan sluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626029955

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	74 mm
breedte	57 mm
lengte	92 mm
lengte montage-uitsparing	52 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Beschermklasse behuizing (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (UL 50e)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M
bouwgrootte	B6
behuizingstype	wartelbehuizing
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
aantal kabelaan sluitingen	1
kabeluitgang	recht

Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Technische gegevens

Algemeen

wartels	zonder
schroefmethode	1x M20
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal afdichting	NBR, geleidend
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal
montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
montage-instructie	Om een optimale afscherpende werking te bereiken, dient de isolerende poedercoating van de schakelkastwand in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef: 3 Nm.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
China RoHS	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Toelatingen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

EAC 
--

GL 

UL Recognized 
--

Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Toelatingen

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Toebehoren

Aanbouwflens

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Beschermkappen

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Montagemateriaal

Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Toebehoren

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



Schroefgereedschap

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Complete kabelwartel

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Toebehoren

HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




apparaten codering gecodeerd

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Tekeningen

Maatschets




montage-uitsparing

- 1) bij toepassing van stalen M4-schroeven
- 2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

Behuizing - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>